

Driedimensioneel portaal DHSR-6-EGC80TB-EGC120TB-DGEA25

Artikelnummer: 574551

FESTO

[U bekommt een vrijblijvende offerte. Klik op het symbool Faxaanvraag.](#)



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Groep | Driedimensioneel portaal 6 |
| nuttige last | 0 ... 6 kg |
| Aandrijving Z-as | DGEA-25 |
| Aandrijfsysteem Z-as | elektrisch Tandriem |
| Tussenpositie Z-as | willekeurig |
| Slag Z-as | 0 ... 600 mm |
| Herhaalnauwkeurigheid in eindpositie Z-as | ± 0,05 mm |
| Aandrijving Y-as | EGC-120-TB |
| Aandrijfsysteem Y-as | elektrisch Tandriem met kogelgeleiding |
| Tussenpositie Y-as | willekeurig |
| Slag Y-as | 0 ... 2.000 mm |
| Herhaalnauwkeurigheid in eindpositie Y-as | ± 0,08 mm |
| Herhaalnauwkeurigheid in tussenpositie Y-as | ± 0,08 mm |
| Aandrijving X-as | EGC-80-TB |
| Aandrijfsysteem X-as | elektrisch Tandriem met kogelgeleiding |
| Tussenpositie X-as | willekeurig |
| Slag X-as | 0 ... 8.500 mm |
| Herhaalnauwkeurigheid in eindpositie X-as | ± 0,08 mm |
| Herhaalnauwkeurigheid in tussenpositie X-as | ± 0,08 mm |