


multipoolverdeler NEDU-L4R1-M8G3L-M12G8

Artikelnummer: 574586

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|--------------------------------|
| Breedte | 24 mm |
| Hoogte | 23 mm |
| Lengte | 87 mm |
| Aanduiding "klaar voor gebruik" | LED groen |
| Statusindicatie | LED geel |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Productgewicht | 58 g |
| Elektrische aansluiting 1 | Contactdoos recht, M8, 3-polig |
| Elektrische aansluiting 2 | Stekker recht, M12, 8-polig |
| Bedrijfsspanningsbereik DC | 10 ... 30 V |
| Stroombelastbaarheid bij 40 °C ënt | 3 A |
| Stroombelastbaarheid per slot | 2 A |
| Beschermingsgraad | IP68 |
| Omgevingstemperatuur | -20 ... 80 °C |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-zone III |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 3 - sterke corrosieweerstand |
| Materiaal behuizing | PBT-versterkt |
| Kleur behuizing | grijs |
| Materiaal dichtingen | FPM |
| Materiaal stekkercontact | vernikkeld en verguld |
| Materiaal contactdoos | messing vernikkeld |