



duoleiding NEDU-L2R1-M8G3-K-1L1-1L2-M8G4

Artikelnummer: 574591

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Bedrijfsspanningsbereik AC	0 ... 60 V
Stootspanningsweerstand	1,5 kV
Stroombelastbaarheid bij 40 °C ënt	2 A
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1
Beschermingsgraad	IP67
Omgevingstemperatuur	-25 ... 85 °C
Elektrische aansluiting 1	Rechte stekker, M8x1, 4-pins
Elektrische aansluiting 2	Contactdoos recht, 2xM8, 3-polig
Kabeldiameter	3,1 mm
Kabellengte	1 m
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Informatie materiaal stekker	PUR
Informatie materiaal behuizing	PUR
Informatie materiaal insteekcontact	Messing verguld