



verticale ontluchtingsplaat VABF-L1-P7A13-G18

Artikelnummer: 574595

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Rastermaat	16 mm
Max. aantal ventielplaatsen	1
Bedrijfsdruk Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Werkdruk	-0,9 ... 10 bar
Toelating	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Max. aandraaimoment ventielbevestiging	0,65 Nm
Productgewicht	350 g
Pneumatische aansluiting 3	G1/8
Pneumatische aansluiting 5	G1/8
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal plaat	aluminiumlegering