


compact visiesysteem SBOC-M-R1B-H

Artikelnummer: 574642

FESTO

High Speed camera voor diagnose en serviceopdrachten. Camera met monochrome CMOS-sensor 1/2", resolutie 640*480 Pixel, max. 2100 fps, Ethernet-interface 100 Mbit/s



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Sensorresolutie	640 x 480 Pixel (VGA)
Lensbevestiging	CS-montage (C-montage met lensbeveiligingsbuis)
Gezichtsveld	Afhankelijk van het gekozen objectief
Breedte	45 mm
Hoogte	45 mm
Lengte	139,4 mm
Maximale reststroom	1,5 A aan de 24 V-uitgangen
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Stroomopname bij onbelaste uitgangen	120 mA
Toegelaten spanningschommelingen	+/- 10 %
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Beschermingsgraad	IP65 IP67
Omgevingsvoorwaarden	Bescherming tegen extreme invloeden van vreemde lichtbronnen zo zuiver mogelijke omgevingslucht
Omgevingstemperatuur	-10 ... 50 °C
Toelating	C-Tick c UL us - Recognized (OL)
Productgewicht	182 g
Belichtingstijd	1 µs ... 1.000 ms
Beeldomvang (volledig)	241 fps
Sensortype	Monochroom
Werkafstand	Afhankelijk van het gekozen objectief
Ethernet, datatransmissiesnelheid	100 Mbit/s
Ethernet, ondersteunde protocollen	TCP/IP
Ethernet, aansluitstekker	Stekker M12
Ethernet, businterface	IEEE802.3U (100BaseT)
Materiaal - opmerking	vrij van koper en PTFE RoHS conform
Materiaal deksel	ABS-versterkt
Materiaal behuizing	Aluminium geanodiseerd