



tijdvertragsventiel VZO-3-PK-3

Artikelnummer: 5754

FESTO

onbediend open, op 2n-aansluitplaat met opsteeknippels voor slang 3 mm inw.

Door extra volume op het ventiel aan te sluiten kunnen langere vertragingstijden worden bereikt.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale diameter	2 mm
Soort bediening	pneumatisch
Constructieve opbouw	Zitventiel met veerretour
Dekking (overlapping)	negatieve dekking (onderlapping)
Opmerking bij geforceerde dynamisering	Schakelfrequentie minstens 1x per week
Werkdruk	2,5 ... 8 bar
normaal nominaal debiet	60 l/min
Instelbare vertragingstijd	0,25 ... 5 s
Pauzeduur voor terugbrenging	≥ 50 ms
Herhaalnauwkeurigheid tijdstelling	$\pm 0,5$ s
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Stuurmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	150 g
Soort bevestiging	Frontpaneelmontage op montageframe naar keuze:
Pneumatische aansluiting	PK-3
Materiaal behuizing	Gespuitsgiet zink