


stekker NECU-M-S-A12G4-IS

Artikelnummer: 575719

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Gebaseerd op norm	EN 61076-2-101
Inbouwpositie	willekeurig
Productgewicht	38 g
Elektrische aansluiting	4-polig Veertrekklem M12x1 Stekker recht
Stekker codering	A
Bedrijfsspanningsbereik DC	0 ... 30 V
Stroombelastbaarheid bij 40 °C cliënt	4 A
Toegelaten kabeldiameter	4 ... 8 mm
Aansluitingdoorsnede	0,14 ... 0,5 mm ²
Beschermingsgraad	IP65 IP67
Omgevingstemperatuur	-40 ... 85 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Vervuilinggraad	3
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
Materiaal behuizing	Gespuitgiet zink vernikkeld
Materiaal stekkercontact	brons verguld