



# verbindingskabel NEBP-M16W6-K-2-M9W5

Artikelnummer: 575898

FESTO



## Informatieblad

| Kenmerk   | Waarde   |
|---|--|
| Extra functies                                      | productspecifieke pin-toekenning                                     |
| Kabelidentificatie                                  | met toebehoren   |
| Productgewicht                                      | 160 g  |
| Elektrische aansluiting 1, functie                  | Zijde field device   |
| Elektrische aansluiting 1, design                   | rond   |
| Elektrische aansluiting 1, aansluittype             | Contactdoos  |
| Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang             | haaks  |
| Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek         | M16x0,75   |
| Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere       | 6  |
| Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/adere    | 4  |
| Elektrische aansluiting 1, bevestigingstype         | Schroefvergrendeling   |
| Elektrische aansluiting 2, functie                  | Sturingszijde  |
| Elektrische aansluiting 2, design                   | rond   |
| Elektrische aansluiting 2, aansluittype             | Stekker  |
| Elektrische aansluiting 2, kabeluitgang             | haaks  |
| Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek         | M9x0,5   |
| Elektrische aansluiting 2, aantal polen/adere       | 5  |
| Elektrische aansluiting 2, gebruikte polen/adere    | 4  |
| Elektrische aansluiting 2, bevestigingstype         | Schroefvergrendeling   |
| Bedrijfsspanningsbereik DC                          | 0 ... 30 V   |
| Stroombelastbaarheid bij 40 °C cliënt               | 3 A  |
| Opmerking bij stroombelastbaarheid bij 40 °C        | 2,3 A voor 0,34 mm <sup>2</sup><br>3,6 A voor 0,49 mm <sup>2</sup>   |
| Stootspanningsweerstand                             | 0,5 kV   |
| Kabellengte   | 2 m  |
| Kabeleigenschap                                     | Suitable for energy chains   |
| Testvoorwaarden van kabel                           | Testvoorwaarden op verzoek   |
| Buigradius, flexibele bekabeling                    | ≥ 75 mm  |
| Kabeldiameter                                       | 5,5 mm   |
| Kabelmontage  | 2x0,25+2x0,34+0,49<br>afgeschermd                                    |
| Geleider-nominale doorsnede                         | 0,25 mm <sup>2</sup><br>0,34 mm <sup>2</sup><br>0,49 mm <sup>2</sup> |
| Beschermingsgraad                                   | IP65<br>IP67   |
| Opmerking bij beschermingsgraad                     | in gemonteerde toestand  |
| Omgevingstemperatuur                                | -20 ... 70 °C  |
| Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie | -5 ... 70 °C   |
| CE-markering (zie conformiteitsverklaring)          | volgens EU-RoHS-RL   |
| UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)            | volgens de UK RoHS-voorschriften                                     |
| LABS-conformiteit                                   | VDMA24364-B2-L   |
| Materiaal - opmerking                               | RoHS conform   |
| Vervuilinggraad                                     | 1  |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK                    | 1 - lage corrosieweerstand   |
| Materiaal kabelmantel                               | TPE-U(PUR)   |

| <b>Kenmerk</b>                 | <b>Waarde</b>                     |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Kleur kabelmantel              | lichtgrijs                        |
| Materiaal behuizing            | TPE-U(PUR)                        |
| Kleur behuizing                | zwart                             |
| Materiaal schroefvergrendeling | Messing, vernikkeld               |
| Materiaal stekkercontact       | Brons verguld<br>Messing, verguld |
| Materiaal isoleerkous          | TPE-U(PUR)                        |