

aansluitblok VABM-B10-20E-G38-2

Artikelnummer: 576339

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Rastermaat	22 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Max. aantal ventielplaatsen	2
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Productgewicht	680 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Aansluiting stuurlicht 12	G1/8
Aansluiting stuurlicht 14	G1/8
Pneumatische aansluiting 1	G3/8
Pneumatische aansluiting 3	G3/8
Pneumatische aansluiting 5	G3/8
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aansluitstrip	aluminiumlegering