


# p-aansluitprofiel VABM-B10-20-G38-3-P53-E

Artikelnummer: 576415

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Rastermaat	22 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Max. aantal ventielplaatsen	3
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Productgewicht	282 g
Soort bevestiging	met bevestigingsbeugel
Pneumatische aansluiting 1	G3/8
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aansluitstrip	aluminiumlegering