

aansluitblok VABM-B10-20S-N14-5

Artikelnummer: 576432

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Rastermaat	22 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Max. aantal ventielplaatsen	5
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Productgewicht	630 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 1	1/4 NPT
Pneumatische aansluiting 3	1/4 NPT
Pneumatische aansluiting 5	1/4 NPT
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aansluitstrip	aluminumlegering