


magneetventiel

VUVS-L25-P53C-MZD-N14-F8

Artikelnummer: 578206

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|--|
| Ventielfunctie | 5/3 gesloten |
| Soort bediening | elektrisch |
| Ventielgrootte | 26,5 mm |
| normaal nominaal debiet | 1.200 l/min |
| Bedrijfsdruk Mpa | -0,09 ... 1 MPa |
| Werkdruk | -0,9 ... 10 bar |
| Constructieve opbouw | Zuigerschuif |
| Soort reset | mechanische veer |
| Toelating | c UL us - Recognized (OL) |
| Maritieme classificatie | zie certificaat |
| Afdeling voor uitgifte van certificaten | DNVGL-TAA000011J |
| Nominale diameter | 6,5 mm |
| Ontluchtingsfunctie | regelbaar |
| Afdichtingsprincipe | zacht |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Handbediening | met vergrendeling duwend |
| Soort sturing | voorgestuurd |
| Stuurlufttoevoer | extern |
| Stroomrichting | omkeerbaar |
| Dekking (overlapping) | positieve dekking |
| Stuurdruk MPa | 0,25 ... 1 MPa |
| Stuurdruk | 2,5 ... 10 bar |
| b-waarde | 0,4 |
| C-waarde | 5,2 l/sbar |
| Schakeltijd uit | 42 ms |
| Schakeltijd in | 13 ms |
| Schakeltijd om | 26 ms |
| Max. positieve testimpuls bij signaal 0 | 2.000 µs |
| Max. negatieve testimpuls bij signaal 1 | 3.600 µs |
| Spoeleigenschappen | zie magneetspoelen, apart te bestellen |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| Trilbestendig | Transporttest met scherptegraad 2 volgens FN 942017-4 und EN 60068-2-6 |
| Schokvastheid | Schoktest met scherptegraad 2 volgens FN 942017-5 und EN 60068-2-27 |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosieweerstand |
| Mediumtemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Stuurmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Productgewicht | 324 g |
| Soort bevestiging | op de verbindingsstrip met doorgangsboring naar keuze: |
| Aansluiting luchtopening | niet gekanaliseerd |
| Aansluiting stuurontluchting 82 | 10-32 UNF-2B |
| Aansluiting stuurontluchting 84 | 10-32 UNF-2B |

| Kenmerk | Waarde |
|----------------------------|---------------------------------|
| Pneumatische aansluiting 1 | 1/4 NPT |
| Pneumatische aansluiting 2 | 1/4 NPT |
| Pneumatische aansluiting 3 | 1/4 NPT |
| Pneumatische aansluiting 4 | 1/4 NPT |
| Pneumatische aansluiting 5 | 1/4 NPT |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal dichtingen | HNBR NBR |
| Materiaal behuizing | gespuitgiet aluminium gelakt |
| Materiaal zuigerschuiver | aluminumlegering |
| Materiaal schroeven | Verzinkt staal |