

magneetventiel CM-5/2-1/4-CH



Artikelnummer: 5960

Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

met contactdoos en handbediening, zonder aansluitplaat.

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventielfunctie	5/2 monostabiel
Soort bediening	elektrisch
normaal nominaal debiet	1.400 l/min
Werkdruk	1,5 ... 10 bar
Soort reset	pneumatische veer
Nominale diameter	6,5 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Handbediening	duwend
Soort sturing	voorgestuurd
Max. schakelfrequentie	40 Hz
Schakeltijd in	28 ms
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Soort bevestiging	op aansluitplaat
Aansluiting stuur lucht 12	G1/8
Aansluiting stuur lucht 14	G1/8
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Pneumatische aansluiting 3	G1/4
Pneumatische aansluiting 4	G1/4
Pneumatische aansluiting 5	G1/4
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	aluminiumlegering
Materiaal membraan	PUR