

gaffelkop SG-M10X1,25

Artikelnummer: 6144

★ Kernprogramma

met zeskantmoer, voor zwaaibare cilinderbevestiging (aan de zijde van de zuigerstang), volgens ISO 8140.

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	M10x1,25
Volgens norm	DIN 71752 ISO 8140
Getapte aansluiting	Inwendige schroefdraad M10x1,25
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
RSBP-classificatie volgens CD-0033	F1
Omgevingstemperatuur	-40 ... 150 °C
Productgewicht	103 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal bout	Staal verzinkt
Materiaal gaffel	Staal verzinkt
Materiaal moer	Staal verzinkt