

magneetventiel CJM-5/2-1/4-FH



Artikelnummer: 6159

Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

met contactdoos en handbediening, zonder aansluitplaat.

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventielfunctie	5/2 bistabiel
Soort bediening	elektrisch
normaal nominaal debiet	1.400 l/min
Werkdruk	1,5 ... 8 bar
Nominale diameter	6,5 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Handbediening	duwend
Soort sturing	voorgestuurd
Max. schakelfrequentie	40 Hz
Schakeltijd in	28 ms
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Soort bevestiging	op aansluitplaat
Aansluiting stuur lucht 12	G1/8
Aansluiting stuur lucht 14	G1/8
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Pneumatische aansluiting 3	G1/4
Pneumatische aansluiting 4	G1/4
Pneumatische aansluiting 5	G1/4
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	aluminiumlegering
Materiaal membraan	PUR