


t-snelschroefkoppeling TCK-1/4-PK-4-KU

Artikelnummer: 6265

FESTO

zwaaibaar met afdichtingsrand, polymeerversie.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale diameter	3,4 mm
Soort dichting op de inschroeftrap	Dichtingsrand
Inbouwpositie	willekeurig
Design	T-vorm
Aantal stuks per verpakking	10
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0,095 ... 1 MPa
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 10 bar
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-13,775 ... 145 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad G1/4
Pneumatische aansluiting 2	voor slang buitendiameter 6 mm voor koppelingsstekker binnendiameter 4 mm met moer
Materiaal wartelmoer	POM
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	POM
Materiaal holle schroef	Kneedlegering aluminium, geëloxeerd
Materiaal zwaai aansluiting	POM