

# t-snelschroefkoppeling TCK-1/4-PK-6-KU

Artikelnummer: 6266

FESTO

zwaaibaar met afdichtingsrand, polymeerversie.



## Informatieblad

| Kenmerk  | Waarde  |
|--|---|
| Nominale diameter                                | 5,3 mm  |
| Soort dichting op de inschroeftrap               | Dichtingsrand   |
| Inbouwpositie                                    | willekeurig   |
| Design   | T-vorm  |
| Aantal stuks per verpakking                      | 10  |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -0,095 ... 1 MPa  |
| Werkdruk volledig temperatuurbereik              | -0,95 ... 10 bar  |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -13,775 ... 145 psi   |
| Bedrijfsmedium                                   | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]  |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium          | Geoliede werking mogelijk   |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK                 | 2 - matige corrosieweerstand  |
| LABS-conformiteit                                | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Omgevingstemperatuur                             | -10 ... 60 °C   |
| Pneumatische aansluiting 1                       | Uitwendige schroefdraad G1/4  |
| Pneumatische aansluiting 2                       | voor slang buitendiameter 8 mm<br>voor koppelingsstekker binnendiameter 6 mm met moer |
| Materiaal wartelmoer                             | POM   |
| Materiaal - opmerking                            | RoHS conform  |
| Materiaal behuizing                              | POM   |
| Materiaal holle schroef                          | Kneedlegering aluminium, geëloxeerd   |
| Materiaal zwaai aansluiting                      | POM   |