


l-snelschroefkoppeling GCK-1/4-PK-6-KU

Artikelnummer: 6270

FESTO

Polymeeruitvoering.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|--|---|
| Nominale diameter | 4,9 mm |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Design | L-vorm |
| Aantal stuks per verpakking | 10 |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -0,095 ... 1 MPa |
| Werkdruk volledig temperatuurbereik | -0,95 ... 10 bar |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -13,775 ... 145 psi |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Pneumatische aansluiting 1 | Uitwendige schroefdraad R1/4 |
| Pneumatische aansluiting 2 | voor slang buitendiameter 8 mm voor koppelingsstekker binnendiameter 6 mm met moer |
| Materiaal wartelmoer | POM |
| Materiaal inschroeftap | POM |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |