


t-verdeelstuk FCK-3-PK-9-KU

Artikelnummer: 6276

FESTO

Polymeeruitvoering.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale diameter	8 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Design	T-vorm
Aantal stuks per verpakking	10
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0,095 ... 1 MPa
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 10 bar
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-13,775 ... 145 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Pneumatische aansluiting 1	voor koppelingsstekker binnendiameter 9 mm met moer
Pneumatische aansluiting 2	voor koppelingsstekker binnendiameter 9 mm met moer
Materiaal wartelmoer	POM
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal connector	POM