



# smoorventiel met terugslagklep GR-3/8-B

Artikelnummer: 6308

FESTO

instelbare debiethoeveelheid in één debietrichting.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	Debietregelaar met terugslagfunctie
Pneumatische aansluiting 1	G3/8
Pneumatische aansluiting 2	G3/8
Instelelement	Kartelschroef
Soort bevestiging	Frontpaneelmontage met doorgangsboring naar keuze:
normaal nominaal debiet in smoorrichting	1.010 l/min
normaal nominaal debiet in terugslagrichting	1150 l/min
Werkdruk	0,1 ... 10 bar
Omgevingstemperatuur	-20 ... 75 °C
Materiaal behuizing	Gespuitgiet zink
Inbouwpositie	willekeurig
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-20 ... 75 °C
Productgewicht	225 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal regelschroef	Messing