


gaffelkop SGA-M12

Artikelnummer: 6523

FESTO

met uitwendige schroefdraad, voor zwaaibare bevestiging van de zuigerstang.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Grootte | M12 |
| Radiale afwijking +/- | 5 mm |
| Hoekcompensatie +/- | 120 deg |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Getapte aansluiting | Uitwendige schroefdraad M12 |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 - lage corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Omgevingstemperatuur | -40 ... 150 °C |
| Productgewicht | 222 g |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal bout | verzinkt staal |
| Materiaal gewrichtkop | Staal verzinkt |
| Materiaal veiligheidslot | Veerstaal, verzinkt |