



# OF-poort OS-1/4-B

Artikelnummer: 6682

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiefunctie	OF-functie
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Soort bevestiging	met doorgangsboring
normaal nominaal debiet	1.170 l/min
Werkdruk	1 ... 10 bar
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Materiaal behuizing	aluminumlegering
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Nominale diameter	6,5 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	110 g
Pneumatische aansluiting 3	G1/4
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR