


snelontluchtingsventiel SEU-3/8

Artikelnummer: 6755

FESTO

met geluiddemper.

Het ontluchtingsgeluid is gemeten bij 6 bar tegen atmosfeer op 1 m afstand.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	Snelontluchting
Pneumatische aansluiting 1	G3/8
Pneumatische aansluiting 2	G3/8
Soort bevestiging	inschroefbaar
Normaal nominaal debiet ontluchting 0,6-0,5 MPa (6-5 bar, 87-72,5 psi)	2.280 l/min
Normaal debiet ontluchting 0,6-0 MPa (6-0 bar, 87-0 psi)	4.680 l/min
Normaal nominaal debiet beluchting 0,6-0,5 MPa (6-5 bar, 87-72,5 psi)	2.880 l/min
Werkdruk	0,2 ... 10 bar
Omgevingstemperatuur	-20 ... 75 °C
Materiaal behuizing	gespuitgiet aluminium
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Nominale diameter	11 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-20 ... 75 °C
Geluidsdruk niveau	83 dB(A)
Productgewicht	160 g
Materiaal dichtingen	NBR