



ventiel voor paneelinbouw

SV-3-M5

Artikelnummer: 6817

FESTO

Dit type is ook geschikt voor vacuüm. Vacuümaansluiting aan 1 (P).



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventielfunctie	3/2 gesloten monostabiel
Soort bediening	manueel
normaal nominaal debiet	65 l/min
Bedrijfsdruk Mpa	-0,095 ... 0,8 MPa
Werkdruk	-0,95 ... 8 bar
Constructieve opbouw	Zitventiel met veerretour
Soort reset	mechanische veer
Nominale diameter	2 mm
Afdichtingsprincipe	zacht
Inbouwpositie	willekeurig
Soort sturing	direct
Stroomrichting	niet omkeerbaar
Dekking (overlapping)	positieve dekking
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Bedieningskracht	12 N
Productgewicht	40 g
Soort bevestiging	Frontpaneelmontage met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 1	M5
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Kunststof Messing