



geluiddemper U-1/2-B

Artikelnummer: 6844

FESTO

voor het verminderen van geruis en het vermijden van vervuiling aan de ontluichtingsaansluitingen van pneumatische componenten.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|--|---|
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | 0 ... 1 MPa |
| Werkdruk volledig temperatuurbereik | 0 ... 10 bar |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | 0 ... 145 psi |
| Debiet tegen atmosfeer | 7.500 l/min |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 - lage corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Geluidsdrumniveau | 81 dB(A) |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 70 °C |
| Productgewicht | 75 g |
| Pneumatische aansluiting | G1/2 |
| Materiaal silencer insert | PE |
| Materiaal inschroeftap | Aluminium |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal behuizing | Aluminium |