

vacuümgenerator VAK-1/4



Artikelnummer: 6890

Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

[met pneumatische uitwerpimpuls.](#)

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale diameter Laval-mondstuk	1 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Ejectorkarakteristiek	hoog vacuüm
Geïntegreerde functie	Uitwerpimpuls pneumatisch
Constructieve opbouw	T-vorm
Bedrijfsdruk Mpa	0,15 ... 1 MPa
Werkdruk	1,5 ... 10 bar
Bedrijfsdruk	21,75 ... 145 psi
Max. vacuüm	80 %
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-20 ... 80 °C
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Pneumatische aansluiting 3	G1/4
Vacuümaansluiting	G1/4
Materiaal behuizing	gespuitgiet aluminium