



drukhefboomventiel

H-4/3-M5

Artikelnummer: 7334

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	4/3 ontucht
Soort bediening	manueel
normaal nominaal debiet	125 l/min
Werkdruk	0 ... 8 bar
Soort reset	mechanische veer
Nominale diameter	4 mm
Afdichtingsprincipe	zacht
Soort sturing	voorgestuurd
Stroomrichting	niet omkeerbaar
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Pneumatische aansluiting 1	M5
Pneumatische aansluiting 2	M5
Pneumatische aansluiting 3	niet gekanaliseerd