



PE-omvormer PE-VK-5.1

Artikelnummer: 7451

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Volgens norm	EN 60947-5-1
Toelating	CCC
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-richtlijn lage spanning
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparatuur
Meetgrootte	Relatieve druk
Meetmethode	Pneumatisch-elektrische drukomvormer
Bedrijfsdruk Mpa	0 ... 0,025 MPa
Werkdruk	0 ... 0,25 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
Omgevingstemperatuur	-10 ... 50 °C
Schakeluitgang	met contact
Schakelfunctie	Drempelwaarde met vaste hysteresis
Schakelementfunctie	Wisselaar
Inschakelpunt	0,0005 bar
Uitschakelpunt	0,0001 bar
Max. schakeluitgangsspanning AC	250 V
Max. schakeluitgangsspanning DC	250 V
Gebuikerscategorie inductieve last	AC-14 DC-13
Gebuikerscategorie ohmsche last	AC-12 DC-12
Elektrische aansluiting	4-aderig Kabel
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Kabel
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	Open einde
Kabellengte	1 m
Materiaal kabelmantel	PVC
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Inbouwpositie	willekeurig
Pneumatische aansluiting	M5
Productgewicht	250 g
Materiaal behuizing	ABS gespuitgiet aluminium Aluminium, geanodiseerd
Instelmogelijkheden	vast ingesteld
Beschermingsgraad	IP62
Isolatiespanning	2 kV
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Vervuilinggraad	3