



# drukschakelaar SPBA-P2R-G18-W-M12-0,25X

Artikelnummer: 8000033

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Meetgrootte	Relatieve druk
Meetmethode	Pneumatisch-elektrische drukomvormer
Bedrijfsdruk Mpa	-0,1 ... 1 MPa
Werkdruk	-1 ... 10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Schakeluitgang	met contact
Schakelfunctie	Drempelwaarde met vaste hysteresis
Schakelementfunctie	Wisselaar
Inschakelpunt	0,25 bar
Inschakelpunt maximaal	0,4 bar
Uitschakelpunt minimaal	0,05 bar
Max. uitgangsstroom DC	1.000 mA
Minimale belastingsstroom	2 mA bij 24 V
Bestand tegen kortsluiting	nee
Bedrijfsspanningsbereik DC	19,2 ... 30 V
Polariteitsbescherming	nee
Elektrische aansluiting	4-polig M12x1 Stekker volgens EN 60947-5-2 rond design
Soort bevestiging	inschroefbaar
Pneumatische aansluiting	G1/8
Productgewicht	80 g
Materiaal behuizing	Staal
Materiaal elektrische aansluiting	POM
Instelmogelijkheden	vast ingesteld
Beschermingsgraad	IP65
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L