


# tandwielkast EMGC-40-P-G16-SEC-67

Artikelnummer: 8000599

Einde productie

FESTO

[Einde productie. Leverbaar tot 2026. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.](#)



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Flensgrootte overbrenging	40 mm
Flensgrootte motor	67 mm
Torsiespeling	0,67 deg
Type overbrenging	Planetaire overbrening
overbrengingsratio	16:1
Max. ingangssnelheid	6.000 1/min
Bedrijfstemperatuur overbrenging	-20 ... 90 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Beschermingsgraad	IP54
Continu uitgangsdraaimoment	14 Nm
Massatraagheidsmoment overbrenging	0,04 kgcm <sup>2</sup>
Max. uitgangsdraaimoment	17,5 Nm
Max. rendement	92 %
Torsiestijfheid	0,85 Nm/arcmin
Productgewicht	550 g
Interface code, motor out	40G
Interface code, motor in	67A
Materiaal - opmerking	RoHS conform