


tandwielkast EMGC-60-P-G20-SEC-67

Artikelnummer: 8000619

Einde productie

FESTO

Einde productie. Leverbaar tot 2026. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Flensgrootte overbrenging	60 mm
Flensgrootte motor	67 mm
Torsiespeling	0,67 deg
Type overbrenging	Planetaire overbrening
overbrengingsratio	20:1
Max. ingangssnelheid	6.000 1/min
Bedrijfstemperatuur overbrenging	-20 ... 90 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Beschermingsgraad	IP54
Continu uitgangsdraaimoment	42 Nm
Massatraagheidsmoment overbrenging	0,32 kgcm ²
Max. uitgangsdraaimoment	52 Nm
Max. rendement	92 %
Torsiestijfheid	2,4 Nm/arcmin
Productgewicht	1.200 g
Interface code, motor out	60H
Interface code, motor in	67A
Materiaal - opmerking	RoHS conform