

verzorgingseenheid FRC-1-D-5M-MAXI-A-MPA

Artikelnummer: 8002367

Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

FESTO

Combinatie filter/drukregelaar/olienevelaar, 5 µm filter, met metalen beschermmantel.

Met automatische condensataaftap.

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Maxi
Reeks	D
Bedieningsveiligheid	Draaiknop met vergrendeling
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Condensataaftap	volautomatisch
Constructieve opbouw	Filterregelaar met manometer Proportionele olienevelaar (standaard)
Max. hoeveelheid condensaat	80 cm ³
Filterfijnheid	5 µm
Reservoirbescherming	Metalen beschermmantel
drukindicator	met manometer
Werkdruk	2 ... 12 bar
Drukregelbereik	0,5 ... 12 bar
Max. drukhysteresis	0,4 bar
normaal nominaal debiet	7.200 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inerte gassen
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [6:8:-] Inerte gassen
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	2.520 g
Soort bevestiging	inline-installatie met toebehoren
Pneumatische aansluiting 1	G1
Pneumatische aansluiting 2	G1
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	Gespuutgiet zink
Materiaal schaal	PC