


handlingsmodule EHMY-RP-EGC-125-TB-HD- -

Artikelnummer: 8004608

FESTO



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

Kenmerk	Waarde
Werkslag	50 ... 2.000 mm
Vereiste vlakheid van de aanbouwvlakken	0,1 mm/m
Inbouwpositie	horizontaal
Constructieve opbouw	Elektromechanische lineaire module met tandriem
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Herhaalnauwkeurigheid	±0,08 mm
Inschakelduur	100 %
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-20 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 90 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	5 ... 45 °C
Materiaal - opmerking	RoHS conform