

handlingsmodule EHMZ-DGEA-25-TB-KF- -

Artikelnummer: 8004626

Einde productie

FESTO

Einde productie. Leverbaar tot 2024. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

Kenmerk	Waarde
Aandrijfzonswaardewerkdiameter	25,78 mm
Werkslag	50 ... 900 mm
Tandriem - rekbaarheid	0,053 %
Tandriem - steek	3 mm
Inbouwpositie	loodrecht
Constructieve opbouw	Elektromechanische lineaire module met tandriem
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Max. snelheid	3 m/s
Herhaalnauwkeurigheid	±0,05 mm
Inschakelduur	100 %
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-20 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 90 %
Beschermingsgraad	IP20
Omgevingstemperatuur	5 ... 45 °C
Maximale aanzetkracht Fx	400 N
Toevoerconstante	81 mm/U
Materiaal - opmerking	RoHS conform