


handlingsmodule EHMZ-DGEA-40-TB-KF- -

Artikelnummer: 8004627

Einde productie

FESTO

Einde productie. Leverbaar tot 2024. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

Kenmerk	Waarde
Aandrijfzetsel werkdiameter	38,2 mm
Werkslag	50 ... 1.000 mm
Tandriem - rekbaarheid	0,056 %
Tandriem - steek	5 mm
Inbouwpositie	loodrecht
Constructieve opbouw	Elektromechanische lineaire module met tandriem
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Max. snelheid	3 m/s
Herhaalnauwkeurigheid	±0,05 mm
Inschakelduur	100 %
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-20 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 90 %
Beschermingsgraad	IP20
Omgevingstemperatuur	5 ... 45 °C
Maximale aanzetkracht Fx	1.000 N
Toevoerconstante	120 mm/U
Materiaal - opmerking	RoHS conform