

# aansluitstrip VABM-L1-18W-G38-6-G

Artikelnummer: 8004915

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Rastermaat	19 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Max. aantal ventielplaatsen	6
Toelating	c UL us - Recognized (OL)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-20 ... 60 °C
Productgewicht	1.723 g
Aansluiting hulpstuur lucht 12/14	G1/8
Aansluiting stuurontluchting 82/84	G1/8
Pneumatische aansluiting 1	G3/8
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Pneumatische aansluiting 3	G3/8
Pneumatische aansluiting 4	G1/4
Pneumatische aansluiting 5	G3/8
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aansluitstrip	aluminiumlegering