


# aansluitplaat VMPA1-IC-AP-S-1-EX1E

Artikelnummer: 8005150

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Breedte	20,2 mm
Lengte	107,3 mm
Rastermaat	10,5 mm
Bedrijfsdruk Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Werkdruk	-0,9 ... 10 bar
Stuurdruk MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Stuurdruk	3 ... 8 bar
KC-kenteken	KC-EMV
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn volgens EU Ex-beveiligingsrichtlijn (ATEX) volgens EU-RoHS-RL
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor EMC volgens de UK EX-voorschriften volgens de UK RoHS-voorschriften
Ex-beveiligingscertificaat buiten de EU	EPL Gb (BR)
ATEX-categorie Gas	II 3G
Explosieontstekingsbeveiliging type Gas	Ex ec IIC T4 Gc X
Explosieveilige omgevingstemperatuur	-5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Productgewicht	92 g
Elektrische aansluiting	M8 Stekker
Soort bevestiging aansluitplaat	met doorgangsboring
Aansluiting hulpstuurlicht 12/14	M5
Aansluiting stuurontluchting 82/84	M5
Pneumatische aansluiting 1	M7
Pneumatische aansluiting 2	M7
Pneumatische aansluiting 3	M7
Pneumatische aansluiting 4	M7
Pneumatische aansluiting 5	M7
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aansluitplaat	gespuitgiet aluminium