


# l-insteekschroefkoppeling QSL-G1/4-8-C18-50

Artikelnummer: 8005393

FESTO



## Informatieblad

| Kenmerk                                   | Waarde   |
|---|--|
| Grootte                                   | Standaard  |
| Nominale diameter                         | 1,8 mm   |
| Soort dichting op de inschroeftap         | Dichtingsring  |
| Inbouwpositie                             | willekeurig  |
| Aantal stuks per verpakking               | 50   |
| Constructieve opbouw                      | Duw-trekprincipe (push/pull)                                   |
| Werkdruk volledig temperatuurbereik       | -0,95 ... 16 bar   |
| Bedrijfsmedium                            | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]                        |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium   | Geoliede werking mogelijk                                      |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK          | 1  |
| Omgevingstemperatuur                      | -20 ... 80 °C  |
| Max. aandraaimoment                       | 15 Nm  |
| Productgewicht                            | 1.380 g  |
| Pneumatische aansluiting                  | Uitwendige schroefdraad G1/4<br>voor slang buitendiameter 8 mm |
| Kleur van de demontagering                | zwart  |
| Materiaal - opmerking                     | RoHS conform   |
| Informatie materiaal behuizing            | Messing<br>vernikkeld  |
| Informatie materiaal schroefdraaddichting | NBR  |
| Informatie materiaal slangdichting        | NBR  |
| Informatie materiaal slangklemsegment     | hooggelegeerd staal roestvrij                                  |