


magneetspoel VACN-H1-A1-3A

Artikelnummer: 8022879

FESTO

voor ankerbuis 14 mm, aansluitschema vorm A, volgens EN 175 301,
230 V AC / 50-60 Hz.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Schakelpositie-indicator	nee
Min excitatietijd	12 ms
Inschakelduur	100 %
Prestatiefactor cos (phi)	0,7
Spoeeigenschappen	230 V AC: 50/60 Hz, inschakelvermogen 36 VA, houdvermogen 18,9 VA
Stootspanningsweerstand	4 kV
Vervuilinggraad	3
Toegelaten frequentieschommelingen	+/- 10 %
Toegelaten spanningsschommelingen	+/- 10 %
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-richtlijn lage spanning
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparatuur
Beperking omgevings- en mediatemperatuur	-20 - 60 °C (bij beperkte arbeidscyclus)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4 - bijzonder sterke corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Beschermingsgraad	IP65
Opmerking bij beschermingsgraad	in gemonteerde toestand
Omgevingstemperatuur	-20 ... 50 °C
Max. aandraaimoment schroefkoppeling	2 Nm
Productgewicht	150 g
Elektrische aansluiting	Aansluitpatroon vorm A volgens EN 175301-803 Stekker volgens DIN EN 175301-803 vierhoekige constructie
Soort bevestiging	met contraoer
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal magneetspoel	Koper Staal Thermoplast
Materiaal wikkeling	Koper