


# in- en uitgangsmodule CDPX-EA-V2

Artikelnummer: 8023321

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwdiepte	34 mm
Hoogte	89 mm
Lengte	41 mm
Toelating	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn volgens EU-RoHS-RL
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor EMC volgens de UK RoHS-voorschriften
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-20 ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 85 % niet condenserend
Beschermingsgraad	IP20
Omgevingstemperatuur	0 ... 50 °C
Productgewicht	80 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Digitale ingangen, aantal	8
Digitale ingangen, vertraging ingangssignaal	0,1 ms 3 ms 10 ms 20 ms
Digitale ingangen, ingangsspanning/-stroom	24 V DC
Digitale ingangen, nominale waarde voor TRUE	12 - 30 VDC
Digitale ingangen, nominale waarde voor FALSE	0 V
Digitale ingangen, potentiële scheiding	ja
Digitale uitgangen, aantal	7
Digitale uitgangen, contact	1 relais
Digitale uitgangen, uitgangsspanning	12 - 30 V DC
Digitale uitgangen, uitgangsstroom	0,5 A
Digitale uitgangen, potentiële scheiding	ja
Digitale uitgangen, bestand tegen kortsluiting	ja
Digitale uitgangen, bestand tegen overbelasting	ja