

aansluitblok VABM-B10-25E-G12-9

Artikelnummer: 8026250

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|----------------------------------|------------------------------|
| Rastermaat | 27,5 mm |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Max. aantal ventielplaatsen | 9 |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Productgewicht | 3.006 g |
| Soort bevestiging | met doorgangsboring |
| Aansluiting stuur lucht 12 | G1/8 |
| Aansluiting stuur lucht 14 | G1/8 |
| Pneumatische aansluiting 1 | G1/2 |
| Pneumatische aansluiting 3 | G1/2 |
| Pneumatische aansluiting 5 | G1/2 |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal aansluitstrip | aluminiumlegering |