


aansluitblok VABM-B10-25E-G12-6-P3

Artikelnummer: 8026283

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Rastermaat	27,5 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Max. aantal ventielplaatsen	6
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Productgewicht	1.662 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Aansluiting stuur lucht 12	G1/8
Pneumatische aansluiting 1	G1/2
Pneumatische aansluiting 3	G1/2
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aansluitstrip	aluminumlegering