

aansluitblok VABM-B10-30E-G34-7

Artikelnummer: 8026364

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Rastermaat	32 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Max. aantal ventielplaatsen	7
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Productgewicht	4.175 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Aansluiting stuur lucht 12	G1/8
Aansluiting stuur lucht 14	G1/8
Pneumatische aansluiting 1	G3/4
Pneumatische aansluiting 3	G3/4
Pneumatische aansluiting 5	G3/4
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aansluitstrip	aluminiumlegering