

# aansluitblok VABM-B10-30E-N34-9-P3

Artikelnummer: 8026411

FESTO



## Informatieblad

| Kenmerk                          | Waarde                       |
|----------------------------------|------------------------------|
| Rastermaat                       | 32 mm                        |
| Inbouwpositie                    | willekeurig                  |
| Max. aantal ventielplaatsen      | 9                            |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit                | VDMA24364-B1/B2-L            |
| Productgewicht                   | 4.330 g                      |
| Soort bevestiging                | met doorgangsboring          |
| Aansluiting stuur lucht 12       | 1/8 NPT                      |
| Pneumatische aansluiting 1       | 3/4 NPT                      |
| Pneumatische aansluiting 3       | 3/4 NPT                      |
| Materiaal - opmerking            | RoHS conform                 |
| Materiaal aansluitstrip          | aluminiumlegering            |