


# magneetspoel

## VACN-N-A1-1-EX2-N

Artikelnummer: 8029136

FESTO

voor ankersysteem FN, aansluitschema vorm A, volgens EN 175 301, 24 V DC, niet-vonkend.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Soort bediening	elektrisch
Inbouwpositie	willekeurig
Inschakelduur	100 %
Isolatiemateriaalklasse	F
Isolatieklasse van geëmailleerde draad	H
Spoeeigenschappen	24 V DC: 2,1 W
Toegelaten spanningsschommelingen	+/- 10 %
Maritieme classificatie	zie certificaat
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU Ex-beveiligingsrichtlijn (ATEX)
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK EX-voorschriften
Ex-beveiligingscertificaat buiten de EU	EPL Dc (GB) EPL Gc (GB)
Afdeling voor uitgifte van certificaten	DNV TAA000011J
ATEX-categorie Gas	II 3G
ATEX-categorie Stof	II 3D
Explosieontstekingsbeveiliging type Gas	Ex nA IIC T5/T4 X Gc
Explosieontstekingsbeveiliging type Stof	Ex tc IIIC T95°C/T105°C X Dc
Explosieveilige omgevingstemperatuur	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	-20 ... 60 °C
Productgewicht	95 g
Elektrische aansluiting	Aansluitpatroon vorm A volgens EN 175301-803 volgens DIN EN 175301-803
Soort bevestiging	met kartelmoer
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	Kunststof Staal
Materiaal stekkercontact	Messing
Materiaal wikkeling	Koper