

magneetspoel


VACN-N-A1-1

Artikelnummer: 8029144

★ Kernprogramma

voor ankersysteem FN, aansluitschema vorm A, volgens EN 175 301, 24 V DC.

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Soort bediening	elektrisch
Inbouwpositie	willekeurig
Inschakelduur	100 %
Isolatiemateriaalklasse	F
Isolatieklasse van geëmailleerde draad	F
Spoeleigenschappen	24 V DC: 0,7 W
Toegelaten spanningsschommelingen	+/- 10 %
Maritieme classificatie	zie certificaat
Afdeling voor uitgifte van certificaten	DNV TAA000011J
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	-20 ... 60 °C
Productgewicht	95 g
Elektrische aansluiting	Aansluitpatroon vorm A volgens EN 175301-803 volgens DIN EN 175301-803
Soort bevestiging	met kartelmoer
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	Kunststof Staal
Materiaal stekkercontact	Messing
Materiaal wikkeling	Koper