


# kanaalscheiding VABD-S1-1-P3-C

Artikelnummer: 8029440

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ontluchtingsfunctie	via debietregelplaat
Gebaseerd op norm	ISO 5599-1
Bedrijfsdruk Mpa	0 ... 1 MPa
Werkdruk	0 ... 10 bar
geschikt voor vacuüm	ja
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-richtlijn lage spanning
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-20 ... 60 °C
Mediumtemperatuur	-10 ... 50 °C
Stuurmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Omgevingstemperatuur	-10 ... 50 °C
Productgewicht	75 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal scheidingsplaat	Staal NBR