

y-schroefkoppeling, oriënteerbaar NPFC-Y-R12-2G12-MFF

Artikelnummer: 8030234

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|----------------------------------|---|
| Materiaal schroefdraadkoppeling | Messing, vernikkeld |
| Aantal stuks per verpakking | 10 |
| Werkdruk | -0,95 ... 50 bar |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [:-:-] |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 - lage corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Omgevingstemperatuur | -20 ... 150 °C |
| Productgewicht | 138,5 g |
| Pneumatische aansluiting 1 | R1/2 |
| Pneumatische aansluiting 2 | G1/2 |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |