


# t-schroefkoppeling NPFC-T-3R38-M

Artikelnummer: 8030253

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Materiaal schroefdraadkoppeling	Messing, vernikkeld
Aantal stuks per verpakking	10
Werkdruk	-0,95 ... 50 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-20 ... 150 °C
Productgewicht	54,9 g
Pneumatische aansluiting 1	R3/8
Pneumatische aansluiting 2	R3/8
Materiaal - opmerking	RoHS conform