


dubbele nippel NPFC-D-R14-R38-M

Artikelnummer: 8030282

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|----------------------------------|---|
| Materiaal schroefdraadkoppeling | Messing, vernikkeld |
| Aantal stuks per verpakking | 10 |
| Werkdruk | -0,95 ... 50 bar |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [:-:-] |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 - lage corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Omgevingstemperatuur | -20 ... 150 °C |
| Productgewicht | 23,4 g |
| Pneumatische aansluiting 1 | R1/4 |
| Pneumatische aansluiting 2 | R3/8 |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |